



VE318PN

Waterdichte verdeelkast vector IP65 3R. 54MOD. - voor buitenopstelling

Technische eigenschappen

Aansluiting

| | |
|---------------------------|----|
| Aantal leidinginvoeringen | 15 |
|---------------------------|----|

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 400 - 400 V |
|-------------------|-------------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

Samenstelling

| | |
|-----------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails | 3 |
| Aantal rijen | 3 |
| Aantal velden in de breedte | 1 |
| Met slot | Nee |
| Heeft N -klemmenblok | Nee |
| Heeft aarde-klemmenblok | Nee |
| Materiaal montageplaat | Nee |

Capaciteit

| | |
|----------------|----|
| Aantal modules | 54 |
|----------------|----|

Functies

| | |
|----------------|----|
| Met buisvoeren | Ja |
|----------------|----|

Afmetingen

| | |
|-------------------------|--------|
| Hoogte | 602 mm |
| Breedte | 418 mm |
| Diepte | 151 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 18 |

Deksel, deur

| | |
|--------------------|----|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten | 0 |
| Deuris transparant | Ja |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

Materiaal

| | |
|--------------|--------------------|
| Materiaal | Polycarbonaat (PC) |
| RAL-kleur | 7035 |
| Kleur | Lichtgrijs |
| UV-bestendig | Ja |

Veiligheid

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse | Isolatieklasse II |
| Beschermingsgraad IP | IP65 |
| Type slot | Klikslot, Zonder slot |
| Gloeidraad test | 850 °C |