



VEQ0612E



Installatiedoos RVS Q06 200x200mm voor 12mm vloerafdekking

Technische eigenschappen

Architectuur

| | |
|-------------------------------|----|
| Met beschermframe voor tapijt | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking | Ja |

Afmetingen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte | 84 mm |
| Inbouwbreedte | 200 mm |
| Inbouwlengte | 200 mm |
| Lengte | 223 mm |
| Breedte | 223 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 12 mm |

Installatie, montage

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor holle vloerinstallatie | Ja |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie | Ja |
| Geschikt voor natte reiniging | Nee |

Instructies

| | |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

Materiaal

| | |
|------------------------|----------------|
| Materiaal | RVS |
| Oppervlaktebehandeling | Gegalvaniseerd |
| Kleur | RVS |

Deksel, deur

| | |
|----------------|----------------|
| Materiaal deur | Polyamide (PA) |
|----------------|----------------|

Gebbruiksvoorwaarden

| | |
|--------------------|----------------|
| Maximale belasting | 1,50 - 1,50 kN |
|--------------------|----------------|

Functies

| | |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

Vorm

| | |
|------|----------|
| Vorm | Vierkant |
|------|----------|

Teksten

| | |
|----------------|----------------------------|
| Leidinguitgang | Met kabeluitgang in deksel |
|----------------|----------------------------|

Aansluiting

| | |
|---------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 1 |
| Aantal stopcontacten | 6 |

Uitrusting

| | |
|-----------------------------|---|
| Aantal ingebouwde apparaten | 6 |
| Aantal stopcontactdozen | 2 |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK08 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand | IP30 |
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | Q06 |