


VEQ1212E



## Installatiedoos RVS Q12 244x244mm voor 12mm vloerafdekking

### Technische eigenschappen

#### Architectuur

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	84 mm
Inbouwbreedte	244 mm
Inbouwlengte	244 mm
Lengte	267 mm
Breedte	267 mm
Dikte van tapijt uitsparing	12 mm

#### Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

#### Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

#### Materiaal

Materiaal	RVS
Oppervlaktebehandeling	Gegalvaniseerd
Kleur	RVS

#### Deksel, deur

Materiaal deur	Polyamide (PA)
----------------	----------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	2,6 - 4,0 kN
--------------------	--------------

#### Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

#### Vorm

Vorm	Vierkant
------	----------

#### Teksten

Leidinguitgang	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	1
Aantal stopcontacten	12

**Uitrusting**

Aantal ingebouwde apparaten	12
Aantal stopcontactdozen	3

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q12