



VQ12127011



Installatiedoos Q12 244x244mm grijs voor 12mm vloerafdekking

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	84 mm
Inbouwbreedte	244 mm
Inbouwlengte	244 mm
Lengte	263 mm
Breedte	263 mm
Dikte van tapijt uitsparing	12 mm

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Kleur	Ijzergrijs
RAL-kleur	7011

Deksel, deur

Materiaal deur	Polyamide (PA)
----------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 5 kN
--------------------	----------

Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Vorm

Vorm	Vierkant
------	----------

Teksten

Leidinguitgang	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	1
Aantal stopcontacten	12

Samenstelling

Aantal ingebouwde apparaten	12
Aantal stopcontactdozen	3

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q12