


VR12127011



## Installatiedoos R12 rondx306mm grijs voor 12mm vloerafdekking

### Technische eigenschappen

#### Architectuur

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Met beschermframe voor tapijt | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking | Ja |

#### Afmetingen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte                | 84 mm  |
| Inbouwdiameter              | 306 mm |
| Buitendiameter              | 325 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 12 mm  |

#### Installatie, montage

|  |     |
|--|-----|
| Geschikt voor holle vloerinstallatie     | Ja  |
| Geschikt voor verwerking in beton        | Ja  |
| Geschikt voor buitengebruik              | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie | Ja  |
| Geschikt voor natte reiniging            | Nee |

#### Instructies

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

#### Materiaal

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
| Kleur     | Ijzergrijs     |
| RAL-kleur | 7011           |

#### Deksel, deur

|                |                |
|----------------|----------------|
| Materiaal deur | Polyamide (PA) |
|----------------|----------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Maximale belasting | 3 - 5 kN |
|--------------------|----------|

#### Functies

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

#### Vorm

|      |      |
|------|------|
| Vorm | Rond |
|------|------|

#### Teksten

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Leidinguitgang | Met kabeluitgang in deksel |
|----------------|----------------------------|

#### Aansluiting

|  |      |
|--|------|
| Aantal leidinginvoeringen                    | 1    |
| Aantal stopcontacten                         | 12   |
| <b>Uitrusting</b>                            |      |
| Aantal ingebouwde apparaten                  | 12   |
| Aantal stopcontactdozen                      | 3    |
| <b>Veiligheid</b>                            |      |
| Beschermingsgraad IP                         | IP20 |
| Slagvastheid IK                              | IK08 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand   | IP30 |
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | R12  |