



VU12LN

Inbouwverdeler volta IP30, 356 x 348mm, 1 x 12 modulen, deur wit

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	1
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Ja

Capaciteit

Aantal modulen	12
Aantal halve modulen per railklem	24

Functies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	356 mm
Breedte	348 mm
Diepte	98 mm
Inbouwhoogte	340 mm
Inbouwbreedte	314,50 mm
Inbouwdiepte	89 mm
Aantal breedte-eenheden	12
Lengte	356 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0
Deuris transparant	Nee

Connectiviteit

Aansluitwijze

Schroefbevestiging

Materiaal

Materiaal

Kunststof

RAL-kleur

9010

Kleur

Helderwit

UV-bestendig

Ja

Veiligheid

Beschermingsklasse

Isolatieklasse II

Slagvastheid IK

IK07

Beschermingsgraad IP

IP30

Type slot

Klikslot, Zonder slot

Gloeidraad test

650 °C