



VU24LN

Inbouwverdeler volta IP30, 505 x 348mm, 2 x 12 modulen, deur wit

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	2
Aantal rijen	2
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Ja

Capaciteit

Aantal modulen	24
Aantal halve modulen per railklem	48

Funcities

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	505,50 mm
Breedte	348 mm
Diepte	98 mm
Inbouwhoogte	490 mm
Inbouwbreedte	314,50 mm
Inbouwdiepte	89 mm
Aantal breedte-eenheden	12

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0
Deuris transparant	Nee

Connectiviteit

Technische wijzigingen voorbehouden

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit
UV-bestendig	Ja

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Klikslot, Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C