

VU24LN

**Inbouwverdeler volta IP30, 505 x 348mm, 2 x 12 modulen, deur wit**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 400 - 400 V

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik Nee

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 63 A

**Uitrusting**

Aantal DIN-rails 2

Aantal rijen 2

Aantal velden in de breedte 1

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Nee

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal montageplaat Ja

**Capaciteit**

Aantal modulen 24

Aantal halve modulen per railklem 48

**Funcities**

Met buis invoeren Ja

**Afmetingen**

Hoogte 505,50 mm

Breedte 348 mm

Diepte 98 mm

Inbouwhoogte 490 mm

Inbouwbreedte 314,50 mm

Inbouwdiepte 89 mm

Aantal breedte-eenheden 12

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren 1

Aantal sloten 0

Deuris transparant Nee

**Connectiviteit**

**Materiaal**

Materiaal	Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit
UV-bestendig	Ja

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Klikslot, Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C