



VU36LN

Inbouwverdeler volta IP30, 630 x 348mm, 3 x 12 modulen, deur wit

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	3
Aantal rijen	3
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Ja

Capaciteit

Aantal modulen	36
Aantal halve modulen per railklem	72

Funcities

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	630,50 mm
Breedte	348 mm
Diepte	98 mm
Inbouwhoogte	615 mm
Inbouwbreedte	314,50 mm
Inbouwdiepte	89 mm
Aantal breedte-eenheden	12

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0
Deuris transparant	Nee

Connectiviteit

Technische wijzigingen voorbehouden

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit
UV-bestendig	Ja

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Klikslot, Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C