



VU36LN

**Inbouwverdeler volta IP30, 630 x 348mm, 3 x 12 modulen, deur wit**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

**Uitrusting**

Aantal DIN-rails	3
Aantal rijen	3
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Ja

**Capaciteit**

Aantal modulen	36
Aantal halve modulen per railklem	72

**Funcities**

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	630,50 mm
Breedte	348 mm
Diepte	98 mm
Inbouwhoogte	615 mm
Inbouwbreedte	314,50 mm
Inbouwdiepte	89 mm
Aantal breedte-eenheden	12
Lengte	630,50 mm

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0
Deuris transparant	Nee

**Connectiviteit**

Aansluitwijze

Schroefbevestiging

**Materiaal**

Materiaal

Kunststof

RAL-kleur

9010

Kleur

Helderwit

UV-bestendig

Ja

**Veiligheid**

Beschermingsklasse

Isolatieklasse II

Slagvastheid IK

IK07

Beschermingsgraad IP

IP30

Type slot

Klikslot, Zonder slot

Gloeidraad test

650 °C