

VU48LN

**Inbouwverdeler volta IP30, 755 x 348mm, 4 x 12 modulen, deur wit**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

**Uitrusting**

Aantal DIN-rails	4
Aantal rijen	4
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Ja

**Capaciteit**

Aantal modulen	48
Aantal halve modulen per railklem	96

**Functies**

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	755,50 mm
Breedte	348 mm
Diepte	98 mm
Inbouwhoogte	740 mm
Inbouwbreedte	314,50 mm
Inbouwdiepte	89 mm
Aantal breedte-eenheden	12

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0
Deuris transparant	Nee

**Connectiviteit**

Technische wijzigingen voorbehouden

**Materiaal**

Materiaal	Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit
UV-bestendig	Ja

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Klikslot, Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C