



WJA001B

## Ateha wisselschakelaar of drukknop

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement Enkele drukknop

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Materiaal

Kleur Verkeerswit

RAL-kleur 9016

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Polycarbonaat (PC)

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

#### Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Opklikbare montage

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 76 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP41

Slagvastheid IK IK04

#### Teksten

Schakelmodus Scheider

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)