



WJA003B

## Wisselschakelaar of drukknop met aftakking neuter

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Materiaal

Kleur Verkeerswit

RAL-kleur 9016

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Polycarbonaat (PC)

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

#### Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

#### Connectiviteit

Aansluitwijze Opklikbare montage

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 76 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP41

Slagvastheid IK IK04

#### Architectuur

Bedieningselement Enkele drukknop

#### Teksten

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Schakelmodus Scheider