



WJA008B

Ateha tweepolige schakelaar

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Verkeerswit

RAL-kleur 9016

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Polycarbonaat (PC)

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

Connectiviteit

Aansluitwijze Opklikbare montage

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 65 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP41

Slagvastheid IK IK04

Architectuur

Bedieningselement Enkele drukknop

Teksten

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Schakelmodus 2-polig