



WJA100B

## Ateha stopcontact 2P + T

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK04
Beschermingsgraad IP	IP21D

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Hoogte	77 mm

#### Materiaal

Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Opklikbare montage
---------------	--------------------

#### Samenstelling

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

#### Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

#### Teksten

