



WNA001

Cubyko wisselschakelaar samenstelbaar grijs IP55

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 7011

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Polypropyleen (PP)

Oppervlaktebehandeling Gelakt

Identificatie

Samenstelling Mechanisme met bovenbehuizing

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klik montage

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 41,70 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP55

Slagvastheid IK IK07

Teksten

Schakelmodus 2-voudig

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)