



WNA001B

**cubyko LT 2-way switch composable white IP55**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 10 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Helderwit

RAL-kleur 9010

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Polypropyleen (PP)

Oppervlaktebehandeling Gelakt

**Identificatie**

Samenstelling Mechanisme met bovenbehuizing

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klik montage

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

**Afmetingen**

Inbouwdiepte 41,70 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP55

Slagvastheid IK IK07

**Teksten**

Schakelmodus 2-voudig

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)