



WNA003

Cubyko wisselschakelaars met verklikker samenstelbaar grijs IP55

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 7011

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Polypropyleen (PP)

Oppervlaktebehandeling Gelakt

Identificatie

Samenstelling Mechanisme met bovenbehuizing

Connectiviteit

Aansluitwijze Klik montage

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 63 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid IK IK07