



WNA003B

cubyko 2-way with control light composable white IP55

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Helderwit

RAL-kleur 9010

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Polypropyleen (PP)

Oppervlaktebehandeling Gelakt

Identificatie

Samenstelling Mechanisme met bovenbehuizing

Connectiviteit

Aansluitwijze Klik montage

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 2

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP55

Slagvastheid IK IK07

Teksten

Verlichting Voor verlichting

Schakelmodus 2-weg, met lusaansluiting