



WNA003B

cubyko 2-way with control light composable white IP55

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage, Oppervlaktemontage
---------------	-----------------------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polypropyleen (PP)
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

Identificatie

Samenstelling	Mechanisme met bovenbehuizing
---------------	-------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK07

Teksten

Schakelmodus	2-weg, met lusaansluiting
Verlichting	Voor verlichting