



WNA025

## cubyko Push-button 1F with label holder composable grey IP55

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Type drukknop Enkele drukknop

#### Materiaal

Kleur Grijs

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Polypropyleen (PP)

Oppervlaktebehandeling Gelakt

#### Afmetingen

Diepte 40 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP55

Slagvastheid IK IK07

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

#### Teksten

afdruk Met opdruk

Gerelateerde Series cubyko

Relativo Sistema Hager cubyko