



WNA033

## cubyko noodschakelaar grijs IP55

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement Druk- en draaischakelaar

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 7011

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Polypropyleen (PP)

Oppervlaktebehandeling Gelakt

#### Identificatie

Samenstelling Mechanisme met bovenbehuizing

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klik montage

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP55

Slagvastheid IK IK07

#### Teksten

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)