



WNA037

cubyko sleutelschakelaar 3 posities samenstelbaar grijs IP55

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Sleutel
-------------------	---------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage, Oppervlaktemontage
---------------	-----------------------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polypropyleen (PP)
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

Identificatie

Samenstelling	Mechanisme met bovenbehuizing
---------------	-------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK07

Teksten

Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
-------------	---