



WNA037B

## cubyko sleutelschakelaar 3 posities samenstelbaar wit IP55

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Materiaal

Kleur Helderwit

RAL-kleur 9010

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Polypropyleen (PP)

Oppervlaktebehandeling Gelakt

#### Identificatie

Samenstelling Mechanisme met bovenbehuizing

#### Connectiviteit

Aansluitwijze Klik montage

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP55

Slagvastheid IK IK07

#### Architectuur

Bedieningselement Sleutel

#### Teksten

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)