



WNA041

Cubyko dubbele schakelaar verlicht samenstelbaar lichtgrijs IP55

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 7011

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Polypropyleen (PP)

Oppervlaktebehandeling Gelakt

Identificatie

Samenstelling Mechanisme met bovenbehuizing

Connectiviteit

Aansluitwijze Klik montage

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid IK IK07

Architectuur

Bedieningselement Dubbele toets