



WNA041B

### Cubyko LT 2-gang 2-way switch composable with light white IP55

#### Technische eigenschappen

##### Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

##### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

##### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

##### Materiaal

Kleur Helderwit

RAL-kleur 9010

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Polypropyleen (PP)

Oppervlaktebehandeling Gelakt

##### Identificatie

Samenstelling Mechanisme met bovenbehuizing

##### Connectiviteit

Aansluitwijze Klik montage

##### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid IK IK07

##### Architectuur

Bedieningselement Dubbele toets