



WNA044B

cubyko 2-gang 2-way push-button 10/1F composable white IP55

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

Signaallamp Als toebehoren

Type drukknop Enkele drukknop

Materiaal

Kleur Helderwit

Afwerking oppervlakte Mat, Zijdemat

Materiaal Polypropyleen (PP)

Afmetingen

Diepte 40 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP55

Slagvastheid IK IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Teksten

afdruk Zonder opdruk