



WNA045

**cubyko 2-gang 2-way push-button 10/1F composable with light grey IP55**

**Technische eigenschappen**

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 2

Type drukknop Enkele drukknop

**Materiaal**

Kleur Grijs

Afwerking oppervlakte Mat, Zijdemat

Materiaal Polypropyleen (PP)

**Afmetingen**

Diepte 40 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP55

Slagvastheid IK IK07

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

**Teksten**

afdruk Zonder opdruk