



WNA100B

## cubyko stopcontact 2P+A samenstelbaar wit IP55

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

#### Aansluiting

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
------------------------	--------------------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP55
----------------------	------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

Hoogte	75 mm
--------	-------

Breedte	75 mm
---------	-------

Diepte	22,80 mm
--------	----------

#### Materiaal

Kleur	Helderwit
-------	-----------

RAL-kleur	9010
-----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat, Zijdemat
-----------------------	---------------

Materiaal	Polycarbonaat (PC), Polypropyleen (PP)
-----------	--

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage, Oppervlaktmontage
---------------	----------------------------------

#### Connectiviteit

Type connector/stekker	Steekaansluiting
------------------------	------------------

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

#### Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
------------------------------------	----------------

Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
-----------------------------	-----

Met klapdeksel	Ja
----------------	----

Met ronde aardingspen	Ja
-----------------------	----

Met signaallamp

Nee

---

**Toebehoren**

Heeft tekstveld

Nee

---

**Capaciteit**

Aantal modulen

2

---

**Teksten**

afdruk

Zonder opdruk

Beveiliging

Zonder scheidingschot

---

**Deksel, deur**

Type deur

Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet

Gerelateerde Series

cubyko