



WNA104

cubyko stopcontact 2P+A met etikethouder samenstelbaar grijs IP55

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Aansluiting

Type connector/stekker Draaivergrendeling

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP55

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Hoogte 75 mm

Breedte 75 mm

Diepte 22,80 mm

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 7011

Afwerking oppervlakte Mat, Zijdemat

Materiaal Polycarbonaat (PC), Polypropyleen (PP)

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klik montage

Samenstelling

Type connector/stekker stopcontact Franse norm NF

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Ja
-----------------	----

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Teksten

afdruk	Met opdruk
--------	------------

Deur	Voor afdekking van wandcontactdozen
------	-------------------------------------

Beveiliging	Zonder scheidingschot
-------------	-----------------------