



WNA104

## cubyko Socket 2P+E with label holder composable grey IP55

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 30 °C |
|---------------------|-------------|

#### Aansluiting

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Draaivergrendeling |
|------------------------|--------------------|

#### Veiligheid

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
|----------------------------------|-----|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP55 |
|----------------------|------|

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm |
|--------------------------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Hoogte | 75 mm |
|--------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 75 mm |
|---------|-------|

|        |          |
|--------|----------|
| Diepte | 22,80 mm |
|--------|----------|

#### Materiaal

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | Grijs |
|-------|-------|

|           |      |
|-----------|------|
| RAL-kleur | 7011 |
|-----------|------|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Afwerking oppervlakte | Mat, Zijdemat |
|-----------------------|---------------|

|           |  |
|-----------|--|
| Materiaal | Polycarbonaat (PC), Polypropyleen (PP) |
|-----------|--|

#### Installatie, montage

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage, Oppervlaktmontage |
|---------------|----------------------------------|

#### Connectiviteit

|               |              |
|---------------|--------------|
| Aansluitwijze | Klik montage |
|---------------|--------------|

#### Uitrusting

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Type connector/stekker stopcontact | Franse norm NF |
|------------------------------------|----------------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Gedraaid centraal inzetstuk | Nee |
|-----------------------------|-----|

|                |    |
|----------------|----|
| Met klapdeksel | Ja |
|----------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Met ronde aardingspen | Ja |
|-----------------------|----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Met signaallamp | Nee |
|-----------------|-----|

---

**Toebehoren**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Heeft tekstveld | Ja |
|-----------------|----|

---

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 2 |
|----------------|---|

---

**Teksten**

|        |               |
|--------|---------------|
| afdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Beveiliging | Zonder scheidingschot |
|-------------|-----------------------|

---

**Deksel, deur**

|           |  |
|-----------|--|
| Type deur | Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet |
|-----------|--|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Gerelateerde Series | cubyko |
|---------------------|--------|