



WNA104

cubyko Socket 2P+E with label holder composable grey IP55

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
------------------------	--------------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP55
----------------------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

Hoogte	75 mm
--------	-------

Breedte	75 mm
---------	-------

Diepte	22,80 mm
--------	----------

Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

RAL-kleur	7011
-----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat, Zijdemat
-----------------------	---------------

Materiaal	Polycarbonaat (PC), Polypropyleen (PP)
-----------	--

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage, Oppervlaktmontage
---------------	----------------------------------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Steekaansluiting
------------------------	------------------

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
------------------------------------	----------------

Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
-----------------------------	-----

Met klapdeksel	Ja
----------------	----

Met ronde aardingspen	Ja
-----------------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Ja
-----------------	----

Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Beveiliging	Zonder scheidingschot
-------------	-----------------------

Deksel, deur

Type deur	Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-----------	--

Gerelateerde Series	cubyko
---------------------	--------