



WNA104B

cubyko stopcontact 2P+A met etikethouder samenstelbaar wit IP55

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Aansluiting

Type connector/stekker Draaivergrendeling

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP55

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Hoogte 75 mm

Breedte 75 mm

Diepte 22,80 mm

Materiaal

Kleur Helderwit

RAL-kleur 9010

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Polycarbonaat (PC), Polypropyleen (PP)

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktmontage

Connectiviteit

Aansluitwijze Klik montage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Franse norm NF

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

Teksten

afdruk	Met opdruk
--------	------------

Deur	Voor afdekking van wandcontactdozen
------	-------------------------------------

Beveiliging	Zonder scheidingschot
-------------	-----------------------

Deksel, deur

Type deur	Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-----------	--

Gerelateerde Series	cubyko
---------------------	--------