



WNA104B

**cubyko stopcontact 2P+A met etikethouder samenstelbaar wit IP55**

**Technische eigenschappen**

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 16 A

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

**Aansluiting**

Type connector/stekker Draaivergrendeling

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP55

**Afmetingen**

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Hoogte 75 mm

Breedte 75 mm

Diepte 22,80 mm

**Materiaal**

Kleur Helderwit

RAL-kleur 9010

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Polycarbonaat (PC), Polypropyleen (PP)

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktmontage

**Connectiviteit**

Type connector/stekker Steekaansluiting

Aansluitwijze Klik montage

**Uitrusting**

Type connector/stekker stopcontact Franse norm NF

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Ja

**Capaciteit**

---

Aantal modules	2
----------------	---

**Teksten**

---

afdruk	Met opdruk
--------	------------

---

Deur	Voor afdekking van wandcontactdozen
------	-------------------------------------

---

Beveiliging	Zonder scheidingschot
-------------	-----------------------

**Deksel, deur**

---

Type deur	Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-----------	--

---

Gerelateerde Series	cubyko
---------------------	--------