



WNA105

## cubyko stopcontact 2P+A polariseerbaar samenstelbaar grijs IP55

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

#### Aansluiting

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
------------------------	--------------------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP55

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
Hoogte	75 mm
Breedte	75 mm
Diepte	22,80 mm

#### Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC), Polypropyleen (PP)

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage, Oppervlaktmontage
---------------	----------------------------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

#### Samenstelling

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

**Capaciteit**

---

Aantal modulen	2
----------------	---

**Teksten**

---

afdruk	Met opdruk
Deur	Voor afdekking van wandcontactdozen
Beveiliging	Zonder scheidingschot
Gerelateerde Series	cubyko

---