



WNA105B

cubyko stopcontact 2P+A polariseerbaar samenstelbaar wit IP55

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
------------------------	--------------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP55

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
Hoogte	75 mm
Breedte	75 mm
Diepte	22,80 mm

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC), Polypropyleen (PP)

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage, Oppervlaktmontage
---------------	----------------------------------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Klik montage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Ja

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Teksten

afdruk	Met opdruk
--------	------------

Deur	Voor afdekking van wandcontactdozen
------	-------------------------------------

Beveiliging	Zonder scheidingschot
-------------	-----------------------

Deksel, deur

Type deur	Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-----------	--

Gerelateerde Series	cubyko
---------------------	--------