



WNA105B

cubyko stopcontact 2P+A polariseerbaar samenstelbaar wit IP55

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
------------------------	--------------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP55

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
Hoogte	75 mm
Breedte	75 mm
Diepte	22,80 mm

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC), Polypropyleen (PP)

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage, Oppervlaktemontage
---------------	-----------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Samenstelling

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

Teksten

afdruk	Met opdruk
--------	------------

Deur	Voor afdekking van wandcontactdozen
------	-------------------------------------

Beveiliging	Zonder scheidingschot
-------------	-----------------------

Gerelateerde Series	cubyko
---------------------	--------