



WNA157

## cubyko afsluitplaat samenstelbaar grijs IP55

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

#### Aansluiting

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
------------------------	--------------------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP55
----------------------	------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

Hoogte	75 mm
--------	-------

Breedte	75 mm
---------	-------

Diepte	22,80 mm
--------	----------

#### Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

RAL-kleur	7011
-----------	------

Afwerking oppervlakte	Zijdemat
-----------------------	----------

Materiaal	Polypropyleen (PP)
-----------	--------------------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage, Oppervlaktemontage
---------------	-----------------------------------

#### Samenstelling

Type connector/stekker stopcontact	Zonder beschermend contact
------------------------------------	----------------------------

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Nee
-----------------------	-----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

#### Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

**Teksten**

---

afdruk	Zonder opdruk
Deur	Geen afdekplaat
Beveiliging	Zonder scheidingschot
Gerelateerde Series	cubyko

---