



WNA157B

cubyko afsluitplaat samenstelbaar wit IP55

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Aansluiting

Type connector/stekker Draaivergrendeling

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP55

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Hoogte 75 mm

Breedte 75 mm

Diepte 22,80 mm

Materiaal

Kleur Helderwit

RAL-kleur 9010

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Polypropyleen (PP)

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

Samenstelling

Type connector/stekker stopcontact Zonder beschermend contact

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Capaciteit

Aantal modules 2

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Deur	Geen afdekplaat
Beveiliging	Zonder scheidingschot
Gerelateerde Series	cubyko
