



WNA160

## cubyko Schuko Socket composable grey IP55

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

#### Aansluiting

Type connector/stekker Draaivergrendeling

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP55

#### Afmetingen

Hoogte 75 mm

Breedte 75 mm

#### Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 7011

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Polypropyleen (PP), Thermoplast

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

#### Connectiviteit

Type connector/stekker Steekaansluiting

Aansluitwijze Klik montage

#### Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Schuko

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

**Toebehoren**

---

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

---

Aantal modules	1
----------------	---

**Teksten**

---

afdruk	Met opdruk
--------	------------

---

Deur	Voor afdekking van wandcontactdozen
------	-------------------------------------

---

Beveiliging	Zonder scheidingschot
-------------	-----------------------

**Deksel, deur**

---

Type deur	Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-----------	--

---

Gerelateerde Series	cubyko
---------------------	--------