



WNA160

## cubyko Schuko Socket composable grey IP55

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

#### Aansluiting

Type connector/stekker Draaivergrendeling

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP55

#### Afmetingen

Hoogte 75 mm

Breedte 75 mm

#### Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 7011

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Polypropyleen (PP), Thermoplast

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klik montage

#### Samenstelling

Type connector/stekker stopcontact Schuko

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld

Nee

---

**Capaciteit**

Aantal modules

1

---

**Teksten**

afdruk

Met opdruk

Deur

Voor afdekking van wandcontactdozen

Beveiliging

Zonder scheidingschot

Gerelateerde Series

cubyko