



WNA160B

cubyko Schuko Socket composable white IP55

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Aansluiting

Type connector/stekker Draaivergrendeling

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP55

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Hoogte 81 mm

Materiaal

Kleur Helderwit

RAL-kleur 9010

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Polypropyleen (PP), Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

Connectiviteit

Aansluitwijze Klik montage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Schuko

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld

Nee

Capaciteit

Aantal modules

1

Teksten

afdruk

Met opdruk

Deur

Voor afdekking van wandcontactdozen

Beveiliging

Zonder scheidingschot

Deksel, deur

Type deur

Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet

Gerelateerde Series

cubyko