



WNA300B

## cubyko Shutter switch with arrow symbol composable white IP55

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage, Oppervlaktemontage
---------------	-----------------------------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polypropyleen (PP)
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

#### Identificatie

Samenstelling	Mechanisme met bovenbehuizing
---------------	-------------------------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
----------------	---

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK07

#### Teksten

Schakelmodus	Met mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten
Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)