



WNA301

cubyko Shutter push-button with stop symbol composable grey IP55

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

Bediening en signalisatie

Type drukknop Enkele drukknop

Materiaal

Kleur Grijs

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Polypropyleen (PP)

Oppervlaktebehandeling Gelakt

Afmetingen

Diepte 40 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP55

Slagvastheid IK IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Teksten

afdruk Zonder opdruk

Gerelateerde Series cubyko

Gerelateerde Systeem Hager cubyko