



WNA301B

Cubyko rolluik DK met stopsLT shutter push-button with stopteken samenstelbaar w

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 2

Type drukknop Enkele drukknop

Materiaal

Kleur Helderwit

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Polypropyleen (PP)

Connectiviteit

Type connector/stekker Quickconnect

Afmetingen

Diepte 40 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid IK IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Gerelateerde Series cubyko

Gerelateerde Systeem Hager cubyko