



WXA681N

Enkele opbouwdoos gallery 2m zwart

Technische eigenschappen

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

Afmetingen

| | |
|--------|----------|
| Hoogte | 90,80 mm |
|--------|----------|

Uitrusting

| | |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

Installatie, montage

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal, Verticaal |
|-------------------------|------------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

Materiaal

| | |
|-----------|--------------------|
| Materiaal | Polycarbonaat (PC) |
|-----------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------|
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt |
|------------------------|--------|

| | |
|-------|-----------|
| Kleur | Diepzwart |
|-------|-----------|

| | |
|-----------|------|
| RAL-kleur | 9005 |
|-----------|------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Afwerking oppervlakte | Zijdemat |
|-----------------------|----------|

Toebehoren

| | |
|---------------|-----|
| Met afdekraam | Nee |
|---------------|-----|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP21 |
|----------------------|------|

| | |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK05 |
|-----------------|------|

| | |
|--------------|----|
| Slagvastheid | Ja |
|--------------|----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 35 °C |
|---------------------|-------------|

| | |
|---------------------|---------|
| Gerelateerde Series | gallery |
|---------------------|---------|