



WXF008

Schakelaar tweepolig gallery 2 modules 10A

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 7011

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Polycarbonaat (PC)

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling Middenplaat

Connectiviteit

Aansluitwijze Klik montage

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 34 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 34 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP21

Slagvastheid IK IK05

Teksten

Verlichting Optionele functie-indicatie via status leds mogelijk

Schakelmodus 2-polig