



WXF008

## Schakelaar tweepolig gallery 2 modules 10A

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

#### Identificatie

Samenstelling	Middenplaat
---------------	-------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	34 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	34 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP21
Slagvastheid IK	IK05

#### Teksten

Schakelmodus	2-polig
Verlichting	Optionele functie-indicatie via status leds mogelijk