



WXF010

gallery kruisschakelaar 2 modules

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 7011

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Polycarbonaat (PC)

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling Middenplaat

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klik montage, Zonder schroeven

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 40 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP21

Slagvastheid IK IK05

Teksten

Schakelmodus Tussenschakelaar

Verlichting Voor verlichting met led-module