



WXF010

## gallery kruisschakelaar 2 modules

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

#### Identificatie

Samenstelling	Middenplaat
---------------	-------------

#### Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage, Zonder schroeven
---------------	--------------------------------

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	40 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP21
Slagvastheid IK	IK05

#### Teksten

Verlichting	Voor verlichting met led-module
Schakelmodus	Tussenschakelaar